

**Svorkovnica**  
**NECU-L3G8-C1-IS**  
Číslo dielu: 565711

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana proti výbuchu              | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Trvanlivosť pripojenia             | 100                                                                                                       |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                                                                 |
| Hmotnosť výrobku                   | 33 g                                                                                                      |
| Elektrický prípoj                  | 8-pin<br>Pružinová svorka<br>Priama zástrčka                                                              |
| Rozsah prevádzkového napätia DC    | 0 V...30 V                                                                                                |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C    | 12 A                                                                                                      |
| Odolnosť proti rázovému napätiu    | 4 kV                                                                                                      |
| Prierez prípoja                    | 0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Teplota okolia                     | -40 °C...85 °C                                                                                            |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                            |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                                            |
| Stupeň znečistenia                 | 3                                                                                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                |
| Materiál telesa                    | PA                                                                                                        |
| Farba telesa                       | modrá                                                                                                     |
| Materiál nástrčných kontaktov      | Zliatina medi<br>pocínovaný                                                                               |