


Vstupný modul CPX-P-8DE-N

Číslo dielu: 565933

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreženia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Rozmer rastra	50 s
Spôsob upevnenia	na blok zreženia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	100 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	závisí od pripojovacieho bloku
Max. dĺžka vedenia	200 m
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA PC
LED displeje	1 centrálna diagnostika 8 kanálová diagnostika 8 stav kanálu
Diagnostika	Prerušenie vodiča na kanál Porušenie hraničnej hodnoty na kanál Skrat na kanál Chyba v parametrizácii
Ovládacie prvky	DIL-prepínač
Parametrizácia	Formát dát Čas oneskorenia vstupu na kanál Funkcia vstupu na kanál Náhradná hodnota v prípade diagnostiky na kanál Čas predĺženia signálu na jeden kanál Čas odozvy na kanál Monitorovanie hraničných hodnôt na kanál Monitorovanie skratu na kanál Monitorovanie parametrov Konfigurácia počítadla na kanál horná hraničná hodnota na kanál spodná hraničná hodnota na kanál Monitorovanie prerušenia vodiča na jeden kanál

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Meranie frekvencie Funkcia počítadla
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Zvyškové vlnenie	0,4 Vss
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 75 mA
Preklenutie výpadku napájania	20 ms
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Počet vstupov	8
Charakteristika vstupov	podľa EN 60947-5-6
Spínacia úroveň	podľa EN 60947-5-6
Doba kmitania kontaktov na vstupe	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	áno
Istenie (skrat)	na kanál