

# Prípojovacia lišta VABM-L1-10AS-M5-4

Číslo dielu: 566524

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                               | 10.5 s                                     |
| Max. počet ventilových pozícií              | 16                                         |
| Prevádzkový tlak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar     |
| Povolenie                                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Max. ťahovací moment montáže na DIN lištu   | 1.5 Nm                                     |
| Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0.45 Nm                                    |
| Max. ťahovací moment pri montáži na stenu   | 3 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                            | 42 g                                       |
| Pneumatický prípoj 1                        | M5                                         |
| Pneumatický prípoj 3                        | M5                                         |
| Pneumatický prípoj 5                        | M5                                         |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Materiál pripojovacej lišty                 | Hliníková tvárna zliatina                  |