

Zásuvka s káblom NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

Číslo dielu: 566658

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	8 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec H
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	2
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Dĺžka kábla	0.5 m
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Priemer kábla	3.4 s
Štruktúra kábla	2 x 0,14 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm ²
Zakončenia žíl	odizolovaný zrezané na tupo
Druh krytia	IP40
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	POM
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pocínovaný
Materiál izolačného púzdra	PVC