

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VL1-LP

Číslo dielu: 566722

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Ochrana proti napäťovým špičkám
Indikácia stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	12 V 24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Stupeň znečistenia	3
Rozšírená teplota okolia	-5 - 60 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	4.6 g
Prierez prípoja	0.14 mm ²
Elektrický prípoj	Lanko
Dĺžka kábla	0.5 m
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Prípojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	Klip
Farba telesa	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA