


Podperný profil

HMIA-E10- -

Číslo dielu: 566894

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka profilu	3000 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	3.2 kg/m
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ