


Modul AS-i CESA-GW-AS-CO

číslo dielca: 567033

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	85 mm x 120 mm x 83 mm
Ovládacie prvky	4 tlačidlá
Ukazovatele stavu	LCD displej Žltá LED, mód projektovania Zelená LED AS-i normálna činnosť Zelená LED, AS-i napätie OK Zelená LED, PROFIBUS-Master Zelená LED, programovanie slave Zelená LED, napätie ZAP Červená LED, chyba konfigurácie
Pracovné napätie	AS-i napätie 30 V DC
Odber prúdu	200 mA z AS-i obvodu
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota skladovania	-25 ... 85 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 55 °C
Test na odolnosť voči nárazom	podľa EN 61131-2
Test na odolnosť voči vibráciám	podľa EN 61131-2
Hmotnosť výrobku	520 g
Fieldbus rozhranie, prenosová rýchlosť	10 kbit/s až 1 Mbit/s
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	Zástrčka 5-pólový COMBICON
Fieldbus rozhranie	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Programovacie / diagnostické rozhranie	Sériové rozhranie RS 232
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ