

Merací modul CPX-CMIX-M1-1

Číslo dielu: 567417

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika
Odolnosť proti skratu	áno
Diagnostika špecifická pre zariadenia	Podpätie modulov Podpätie meracieho systému cez 7-segmentový displej
Max. počet modulov	9
Indikácia	Sedemsegmentový displej
Indikácie stavu	Žltá LED dióda = PL(Power Last) Červená LED dióda = chyba
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Preklopenie výpadku napájania	10 ms
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	80 mA
Povolenie	C-Tick
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Osi na reťazec	1
Počet káblov riadenia	1
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrický prípoj ovládacieho rozhrania	Zásuvka M9 5-pin
Ovládacie rozhranie	digitálne Zbernica CAN s Festo protokolom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA