



Vertikálna tlaková izolačná doska VMPA1-HS

Číslo dielu: 567805

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	10 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Uzavretie pre 1
Prevádzkový tlak	3 bar...8 bar
Normálny menovitý prietok, natlakovanie	103 l/min
Normálny menovitý prietok odvzdušňovania	213 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zreťazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina Zosilnený PA