

Plastová hadica PEN-3/8-BL-150-CB

Číslo dielu: 569893

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	3/8
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	0.131 stopa
Min. polomer ohybu	0.088 stopa
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-22 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	4.04 oz/ft
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3/8"
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE