

# Plastová hadica PLN-1/4-NT-150-CB

Číslo dielu: 569899

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer v palcoch                   | 1/4                                                                                             |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 0.105 stopa                                                                                     |
| Min. polomer ohybu                           | 0.039 stopa                                                                                     |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                            |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                             |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                                                |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                       |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                       |
| Teplota okolia                               | -22 °F...176 °F                                                                                 |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 1.94 oz/ft                                                                                      |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 1/4"                                                  |
| Farba                                        | prírodné                                                                                        |
| Shore tvrdosť                                | D 52 +/-3                                                                                       |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                                                  |
| Materiál hadice                              | PE                                                                                              |