

Plastová hadica
PLN-5/8-SW-150-CB
Číslo dielu: 569911

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	5/8
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	0.311 stopa
Min. polomer ohybu	0.197 stopa
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-22 °F...176 °F
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	9.47 oz/ft
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 5/8"
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE