

# Plastová hadica PLN-1/4-BL-150-CB

Číslo dielu: 569915

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer v palcoch                   | 1/4   |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 0.105 stopa   |
| Min. polomer ohybu                           | 0.039 stopa   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                            |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                             |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C  |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                       |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri podrobnejšie informácie o materiáli   |
| Teplota okolia                               | -22 °F...176 °F   |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 1.94 oz/ft  |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 1/4"  |
| Farba  | modrá   |
| Shore tvrdosť                                | D 52 +/-3   |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS  |
| Materiál hadice                              | PE  |