

# Plastová hadica PAN-MF-12X1,5-SW

Číslo dielu: 570361

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 12 s                                                                  |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 70 s                                                                  |
| Vnútorňý priemer                             | 9 s                                                                   |
| Min. polomer ohybu                           | 50 s                                                                  |
| Zodpovedá norme                              | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov                                      |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Minerálny olej        |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Teplota okolia                               | -60 °C...100 °C                                                       |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.051 kg/m                                                            |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm                       |
| Farba                                        | čierna                                                                |
| Shore tvrdosť                                | D 65 +/-3                                                             |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                        |
| Materiál hadice                              | PA12-P                                                                |