

Plastová hadica PAN-MF-16X2-SW

Číslo dielu: 570363

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	130 s
Vnútorňý priemer	12 s
Min. polomer ohybu	75 s
Zodpovedá norme	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Minerálny olej
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.09 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 16 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 65 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P