


Zásuvka MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Číslo dielu: 570367

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 175301-803
Zodpovedá norme	EN 61984
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 2 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trvanlivosť pripojenia	50
Káblový výstup	uhlový
Poznámka ku káblovému výstupe	prestavitel'né o 90°
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar C, podľa EN 175 301-803
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	3
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Konektor kábla	M12x1,5
Prípustný priemer kábla	4 s...6 s
Prierez prípoja	0.25 mm²...0.5 mm²

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...125 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Poznámka k stupňu znečistenia	v zmontovanom stave
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosílený PA
Farba telesa	čierna
Materiál tesnení	HNBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pocínovaná