


Konektor
NECU-FCG40-K
Číslo dielu: 570895

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60603-13
Trvanlivosť pripojenia	50
Káblový výstup	priamy
Hmotnosť výrobku	5 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec FC
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	40
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Nožová svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1.5 A
Menovitý prierez vodiča	0.13 mm ² AWG26
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilený PBT
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený