



Zástrčka NECU-S-M12G4-P2-IS

Číslo dielu: 570954

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trvanlivosť pripojenia	50
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	18 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou so šesťhranom SW18 a pozdĺžnym drážkovaním
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Konektor kábla	Pg9
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	0.75 mm²
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PA
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz Biely bronz, potiahnutý