

Plastová hadica
PAN-MF-4X0,75-SW-500
Číslo dielu: 572091

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	15 s
Vnútorňý priemer	2.5 s
Min. polomer ohybu	10 s
Zodpovedá norme	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Minerálny olej
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.008 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 65 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P