

Fixný škrtiaci ventil VMPA-FT-NW1.7-10

Číslo dielu: 572550

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	Pripojovacia doska
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	105 l/min...115 l/min
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...10 bar
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Menovitá šírka	1.7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.04 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina