

Vstupný modul CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Číslo dielu: 572606

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Hmotnosť výrobku	167 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
LED displeje	1 centrálna diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na kanál
Parametrizácia	Čas oneskorenia vstupu Čas predĺženia signálu Správanie sa po skrate Monitorovanie modulu
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA
Počet vstupov	16
Charakteristika vstupov	IEC1131-T2, typ 01
Spínacia úroveň	Signal 0: <= 5 V Signal 1: >= 15 V
Spínacia logika vstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Doba kmitania kontaktov na vstupe	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Max. celkový prúd na vstupoch na modul	1.8 A
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	nie
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na modul