

Adaptér VAVE-C8-1R1

Číslo dielu: 573194

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Uťahovací moment	0.25 Nm
Hmotnosť výrobku	3.5 g
Elektrický prípoj	4-pin / 2-pin M8 / - Zástrčka / zásuvka
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz