

Prípojovacia lišta VABM-L1-10G-G18-9-GR

Číslo dielu: 573428

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	10.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	9
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	499 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pneumatický prípoj 5	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina