


Prípojovacia lišta VABM-L1-14W-G14-5-GR

Číslo dielu: 573501

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	16 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	5
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	940 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina