


Adaptér
VMPAL-F20-G1/4
Číslo dielu: 573914

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Pneumatický prípoj 1	Vložka 18 mm
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina