

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VR1-LP

Číslo dielu: 573921

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Ochrana proti napäťovým špičkám
Indikácia stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	12 V 24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. uťahovací moment	0.27 Nm
Hmotnosť výrobku	3.2 g
Elektrický prípoj	4-pin / 2-pin M8 / - Zástrčka / zásuvka
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventilu so samoreznou skrutkou
Farba telesa	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	PA
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA
Materiál skrutiek	Popúšťaná oceľ