


Krycia doska VABB-L1-18

Číslo dielu: 574482

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	19 s
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	1.18 Nm
Hmotnosť výrobku	50 g
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál krycej dosky	Hliníková tvárna zliatina