



# Bernoulli-ho prísavka OGGB-60-G18-2-Q

Číslo dielu: 574564

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                       | Hodnota                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montážna poloha                                             | ľubovoľná                                     |
| Poloha prípojov                                             | hore/zboku                                    |
| Priemer uchopovača                                          | 60 s                                          |
| Prevádzkový tlak                                            | 0 bar...6 bar                                 |
| Menovitý prevádzkový tlak                                   | 1 bar                                         |
| Spotreba vzduchu pri menovitom prevádzkovom tlaku           | 110 l/min                                     |
| Prevádzkové médium                                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                     | Prevádzka s mazaním nie je možná              |
| Zhoda s LABS                                                | VDMA24364-B2-L                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii    |
| Teplota média                                               | 0 °C...60 °C                                  |
| Teplota okolia                                              | 0 °C...60 °C                                  |
| Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku  | 65 dB(A)                                      |
| Hladina akustického výkonu pri menovitom prevádzkovom tlaku | 78 dB(A)                                      |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku              | 7 N                                           |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku               | 15 N                                          |
| Spôsob upevnenia                                            | s vnútorným závitom                           |
| Pneumatický prípoj                                          | G1/8                                          |
| Alternatívne prípoje                                        | G1/8                                          |
| Pokyny k materiálu                                          | V zhode s RoHS                                |
| Materiál telesa                                             | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný        |
| Materiál dištančného prvku                                  | NBR<br>POM                                    |
| Hmotnosť výrobku                                            | 119 g                                         |