



Bernoulli-ho prísavka OGGB-140-G18-2

Číslo dielu: 574567

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Poloha prípojov	hore/zboku
Priemer uchopovača	140 s
Prevádzkový tlak	0 bar...6 bar
Menovitý prevádzkový tlak	1 bar
Spotreba vzduchu pri menovitom prevádzkovom tlaku	110 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	65 dB(A)
Hladina akustického výkonu pri menovitom prevádzkovom tlaku	78 dB(A)
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	7 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	1 N
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/8
Alternatívne prípoje	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál dištančného prvku	POM
Hmotnosť výrobku	348 g