


# Vertikálna odvzdušňovacia platňa VABF-L1-P7A13-G18

Číslo dielu: 574595

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                               | 16 s                                       |
| Max. počet ventilových pozícií              | 1                                          |
| Prevádzkový tlak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar     |
| Povolenie                                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0.65 Nm                                    |
| Hmotnosť výrobku                            | 350 g                                      |
| Pneumatický prípoj 3                        | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 5                        | G1/8                                       |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Materiál dosky                              | Hliníková tvárna zliatina                  |