

# Zarážkový valec DFSP-40-

Číslo dielu: 575169

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                   | 5 s...30 s                                                                                    |
| Priemer piestu                          | 40 mm                                                                                         |
| Tlmenie                                 | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné                                                |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                                                     |
| Spôsob fungovania                       | dvojčinný<br>jednočinný<br>ťažný                                                              |
| Konštrukcia                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Piestna tyč s kladkou<br>Profilová rúra<br>zaistenie proti pretočeniu |
| Snímanie polohy                         | pre bezdotykové snímače                                                                       |
| Varianty                                | Vnútorňý závit na piestnej tyči<br>piestna tyč poistená proti pootočeniu                      |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie      | piestna tyč so zrazením<br>okružla piestna tyč                                                |
| Prevádzkový tlak                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                             |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                 |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                    |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                             |
| Teplota okolia                          | -10 °C...80 °C                                                                                |
| Max. taktovacia frekvencia              | 5 Hz                                                                                          |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom<br>s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:                |
| Pneumatický prípoj                      | G1/8                                                                                          |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                                                |
| Materiál lícovaných skrutiek            | Oceľ, pozinkovaná                                                                             |
| Materiál veka                           | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný                                                        |
| Materiál tesnení                        | TPE-U(PU)                                                                                     |

| Charakteristický znak  | Hodnota                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál piestnej tyče | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ             |
| Materiál kladky        | Oceľ, pozinkovaná                             |
| Materiál rúry valca    | Hliníková tvárna zliatina<br>hladko eloxovaná |