


# Ventil časového oneskorenia VZO-3-PK-3

Číslo dielu: 5754

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                             | 2 s                                                         |
| Spôsob ovládania                                           | pneumatický                                                 |
| Konštrukcia                                                | Sedlový ventil s vratnou pružinou                           |
| Prekrytie                                                  | negatívne prekrytie                                         |
| Pokyny k nútenej dynamizácii                               | Spínacia frekvencia min. 1/týždeň                           |
| Prevádzkový tlak                                           | 2.5 bar...8 bar                                             |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 60 l/min                                                    |
| Nastaviteľný čas oneskorenia                               | 0.25 s...5 s                                                |
| Doba prestávky pre reset                                   | 50 ms                                                       |
| Opakovateľná presnosť, nastavenie času                     | ± 0,5 s                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním nie je možná                            |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Riadiace médium                                            | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                              |
| Hmotnosť výrobku                                           | 150 g                                                       |
| Spôsob upevnenia                                           | voliteľne:<br>Montáž do čelného panela<br>na montážnom ráme |
| Pneumatický prípoj                                         | PK-3                                                        |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odliatok                                    |