


Zástrčka
NECU-M-S-A12G4-IS
Číslo dielu: 575719

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrický prípoj	4-pin Pružinová svorka M12x1 Priama zástrčka
Kódovanie zástrčky	A
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Prípustný priemer kábla	4 s...8 s
Prierez prípoja	0.14 mm²...0.5 mm²
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok poniklované
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený