

Kryt
SAMH-S-N8-S-SC
Číslo dielu: 575817

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre drážku T
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou nasúvanie do drážky zhora
Hmotnosť výrobku	0.36 g
Materiál uzatváracieho krytu	PA
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L