


Svorkovnica
NECU-L3G7-C1
Číslo dielu: 576319

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Trvanlivosť pripojenia	100
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	12.8 g
Elektrický prípoj	7-pin Pružinová svorka Priama zástrčka
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	12 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Prierez prípoja	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pocínovaný