

Pripojovacia P-lišta VABM-B10-20-G38-5-P53

Číslo dielu: 576366

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	352 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina