

Prípojovacia P-lišta VABM-B10-20-N38-2-P53

Číslo dielu: 576375

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	226 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina