

**Pripojovací blok**  
**VABM-B10-20S-G14-8**  
Číslo dílu: 576423

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                      | 22 s                                       |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Max. počet ventilových pozícií     | 8                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Hmotnosť výrobku                   | 917 g                                      |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom                      |
| Pneumatický prípoj 1               | G1/4                                       |
| Pneumatický prípoj 3               | G1/4                                       |
| Pneumatický prípoj 5               | G1/4                                       |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál pripojovacej lišty        | Hliníková tvárna zliatina                  |