


Napájacia doska
VABF-B10-20-P1A4-G18-P3
Číslo dielu: 576493

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment	1.4 Nm
Hmotnosť výrobku	56 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál napájacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok