


Koncová doska VMPAC-EPR-IN

Číslo dielu: 576563

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...8 bar
Riadiaci tlak	3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	224 g
Prípoj "dýchacieho" otvoru	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pneumatický prípoj 5	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA