


Blok dvojručného riadenia ZSB-1/8-B

Číslo dielu: 576656

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Spôsob ovládania	pneumatický
Montážna poloha	ľubovoľná
Bezpečnostná funkcia	Ovládanie dvomi rukami
Výkonnostná úroveň (PL)	Dvojručné ovládanie / Kategória 1, výkonnostná úroveň c
Prevádzkový tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	50 l/min
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU smernice o strojových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre strojové zariadenia
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	420 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom voliteľne:
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný