

Nástrčný prípoj NPQH-D-G12-Q14-P10

Číslo dielu: 578351

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	12 s
Hĺbka zasunutia hadice	22.5 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Orgán, ktorý vydáva certifikát	NSF C0523185
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri vyhlásenie o zhode NSF/ANSI 169
Teplota okolia	0 °C...150 °C
Menovitý ťahovací moment	9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	43.4 g
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW22 Vnútorný šesťhran SW12
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/2
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 14 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, chemicky poniklovaná
Materiál tesnenia závitů	FPM
Materiál poistného krúžku	PEI

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál uvoľňovacieho krúžku	Mosadz, chemicky poniklovaná
Materiál tesnenia hadice	FPM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál oporného krúžku	PEI