


Prípojacia doska VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Číslo dielu: 578864

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	46 s
Dĺžka	107.3 s
Rozmer rastra	21 s
Max. počet ventilových pozícií	2
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	185 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovej dosky	Hliníkový tlakový odlieatok