


**Závitová L-rýchlospojka**  
**GCK-1/8-PK-6-KU**  
Číslo dielu: 6268

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 4.9 s                                                                                             |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                                         |
| Tvar                                     | Tvar L                                                                                            |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                                                |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                 |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                       |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/8                                                                               |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm<br>pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s maticou |
| Materiál prevlečnej matice               | POM                                                                                               |
| Materiál naskrutkovacieho čapu           | POM                                                                                               |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                                                    |