


Škrtiaci spätný ventil

GRA-1/4-B

Číslo dielu: 6509

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vnútorňý závit G1/4
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s priechodným otvorom voliteľne:
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	420 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	780 l/min
Prevádzkový tlak	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...75 °C
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz