


Člen ALEBO
OS-1/8-B
 Číslo dielu: 6681

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia ALEBO
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	500 l/min
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Menovitá šírka	4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR