


Člen A
ZK-PK-3
Číslo dielu: 6685

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia AND
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	120 l/min
Prevádzkový tlak	1.6 bar...8 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz POM
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Menovitá šírka	2.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR