


Elektromagnetický ventil

BMCH-3-3-1/8

Číslo dielu: 6687

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3x3/2 zatvorený, monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	160 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Konštrukcia	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Druh krytia	IP65
Menovitá šírka	2.5 s
Princíp tesnenia	mäkký
Max. počet ventilových pozícií	3
Spôsob riadenia	priamo
Vhodnosť pre vákuum	áno
Príkon príťahu	30 W
Príkon pri držaní	22 W
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	1010 g
Elektrický prípoj	Zástrčka
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Materiál telesa	Hliník