


Ventil so snímacou pákou

TH-3-M5

Číslo dielu: 6758

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2 s
Spôsob riadenia	priamo
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	8 N
Hmotnosť výrobku	37 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok