


Tlmič hluku
U-3/4-B
Číslo dielu: 6845

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Prietok proti atmosfére	10000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	120 g
Pneumatický prípoj	G3/4
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliník
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliník